


## Aansluitkabel met connector female

ADOAH080VAS0025E08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.  
 Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Stroombelasting gezamenlijk [A]

2

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...100

Beschermklassse

IP 68; IP 69K

## Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

1584

Afmetingen [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



## Aansluitkabel met connector female

ADOAH080VAS0025E08

### Elektrische aansluiting

Kabel: 25 m, PVC, oranje, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Aansluiting

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

kleurcodering  
volgens DIN EN  
60947-5-2

Aderkleuren :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | zwart  |
| BN = | bruin  |
| BU = | blauw  |
| GY = | grijs  |
| PK = | rose   |
| OG = | oranje |
| VT = | violet |
| WH = | wit    |