


Zelfbedraadbare stekker

SSTA040MSSFKSG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC/DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...85

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

66,7

Afmetingen

[mm]

42 x 20 x 54

Materialen

zinkdrukriet vernikkeld

Materiaal gegoten onderdeel

zinkdrukriet, vernikkeld

Materiaal overwerpmoer

zinkdrukriet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12353



Zelfbedraadbare stekker

SSTA040MSSFKSG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: zinkdrukriet, vernikkeld; Vergrendeling: zinkdrukriet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermd kabel: afschermbaar



Aansluiting

