


Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040MSSFKSG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...85

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

44,4

Afmetingen

[mm]

20,2 x 20,2 x 63

Materialen

zinkdrukiet vernikkeld

Materiaal gegoten onderdeel

zinkdrukiet, vernikkeld

Materiaal overwerpmoer

zinkdrukiet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12355



Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040MSSFKSG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: B; Behuizing: zinkdrukgiets, vernikkeld; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermd kabel: afschermbaar



Aansluiting

