




Inbouwstekker

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-ring



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	9,66
Montageschroefdraad		PG 11
Materialen		PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel		PA 6.6
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Inbouwstekker

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit