



Verbindingskabel


VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	617,5
Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm






Verbindingskabel

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

