


Aansluitkabel met connector female

ADOGH080MSS0015H08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Beschermklassse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

912,5

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 43

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12376



Aansluitkabel met connector female

ADOGH080MSS0015H08

Elektrische aansluiting

Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
PK =	rose
OG =	oranje
VT =	violet
WH =	wit