


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK/IND/BK/102/08



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	98
Diameter schakelnok	[mm]	102
Afstand tussen schroefgaten	[mm]	130
Ashoogte klepaandrijving	[mm]	30
Aantal mogelijke posities van het target		8
Materialen	Schakelnok: PA 6 zwart; schroeven: 1.4302 (roestvast staal)	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk