


E18002



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MKS0005X04



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 300 AC/DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-45...105
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	385,553
Afmetingen	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materialen		TPE
Materiaal gegoten onderdeel		TPE
Materiaal overwerpmoer		zink, epoxy gecoat
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E18002



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MKS0005X04

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, TPE-S, zwart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: zink, epoxy gecoat; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit