

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Afgeschermd kabel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 250 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...90

Beschermlasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

254,012

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, geel, Ø 5,6 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm




E18025



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0005G04

Aansluiting



BN =	Aderkleuren :	bruin
BK =		zwart
BU =		blauw
WH =		wit