


Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040MSSFKPG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 250 AC/DC

Stroombelasting gezamenlijk [A]

4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

27,216

Afmetingen [mm]

18 x 18 x 46

Materialen

PA (polyamide)

Materiaal gegoten onderdeel

PA (polyamide)

Materiaal overwerpmoer

ZnAl / Ni

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E18031



Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040MSSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 8...10 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: ZnAl / Ni; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

