


## Inbouwstekker

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-ring

## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

&lt; 600 AC/DC

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...100

Beschermklass

IP 68

## Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

25,855

Montageschroefdraad

1/2" NPT

Materialen

roestvast staal

Materiaal gegoten onderdeel

roestvast staal

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

# E18055



## Inbouwstekker

RSTGB030VAS00.3-03

### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: roestvast staal; Contactpinnen: verguld



### Aansluiting

|   |    |
|---|----|
| 1 | GN |
| 2 | RD |
| 3 | BK |

BK =           Aderkleuren :  
GN =           zwart  
RD =           groen  
                  rood