


Inbouwstekker

RSTGB050VAS00.3-05



1 O-ring

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 600 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...100

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

63,503

Montageschroefdraad

1/2" NPT

Materialen

roestvast staal geanodiseerd

Materiaal gegoten onderdeel

roestvast staal, geanodiseerd

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E18056



Inbouwstekker


RSTGB050VAS00.3-05

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: roestvast staal, geanodiseerd; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

Aderkleuren :
GN = groen
GN/YE = groen / geel
RD = rood
OG = oranje
WH = wit