


Inbouwstekker

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-ring

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 600 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...100

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

25,855

Montageschroefdraad

1/2" NPT

Materialen

roestvast staal

Materiaal gegoten onderdeel

roestvast staal

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Inbouwstekker

RSTGB030VAS00.3-03

Elektrische aansluiting


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: roestvast staal; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
GN =	zwart
WH =	groen
	wit