




Inbouwstekker

RSTGB040ALS00.3-04



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 600 AC/DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...100
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	36,287
Montageschroefdraad	M20 x 1,5
Materialen	aluminium geanodiseerd
Materiaal gegoten onderdeel	aluminium, geanodiseerd
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16	

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: aluminium, geanodiseerd; Contactpinnen: verguld





Inbouwstekker

RSTGB040ALS00.3-04

Aansluiting

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit