


Inbouwstekker

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-ring

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 600 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...100

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

27,216

Montageschroefdraad

M16 x 1,5

Materialen

kunststof

Materiaal gegoten onderdeel

kunststof

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E18072



Inbouwstekker


RSTGB050PLS00.3-05

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: kunststof; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BU =	blauw
RD =	rood
OG =	oranje
WH =	wit