




Inbouwstekker

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-ring

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 250 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -20...90

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 22,68

Montageschroefdraad M20

Materialen aluminium geanodiseerd 10...20 µm

Materiaal gegoten onderdeel aluminium, geanodiseerd 10...20 µm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: aluminium, geanodiseerd 10...20 µm





Inbouwstekker

RSTGH040ALS00.3-04

Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit