




Zelfbedraadbare stekker

SSTA040MSSFKPG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	27,216
Afmetingen	[mm]	38 x 20 x 40
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		zink, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E18084



Zelfbedraadbare stekker

SSTA040MSSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 8...10 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zink, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

