




Verbindingskabel

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 300 AC/DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...105
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	45,359
Afmetingen [mm]	15 x 15 x 40
Materialen	PVC
Materiaal gegoten onderdeel	PVC
Materiaal overwerpmoer	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk




Verbindingskabel

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,2 m, PVC, grijs; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld

