


Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0012E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 300 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...105

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

299,371

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 47

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E18106



Aansluitkabel met connector female


ADOGH040VAS0012E04

Elektrische aansluiting


Kabel: 12 m, PVC, grijs, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld



Aansluiting



5: niet in gebruik

Aderkleuren :

BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit