


Verbindingskabel

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 300 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...105

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

45,359

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 40

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4571 (roestvast staal / 316Ti)


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld






Verbindingskabel

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,4 m, PVC, grijs; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld

