




Inbouwcontrastekker

RDOGF040MSS00.3-04



1 O-ring



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...100
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	113,398
Materialen		behuizing: messing vernikkeld; Afdichting: FKM; Overwerpmoer: messing vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Inbouwcontrastekker

RDOGF040MSS00.3-04

Elektrische aansluiting


Kabel: 0,5 m, PVC, geel, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8; codering: A



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit