


Verbindingskabel

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 300 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...105

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

63,503

Materialen

TPE

Materiaal gegoten onderdeel

TPE

Materiaal overwerpmoer

1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Verbindingskabel

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Elektrische aansluiting

Kabel: 2,5 m, PVC, grijs; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld

