




Verbindingskabel


VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	3
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	22,68
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld






Verbindingskabel

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

