


Y-splitter

ZDO2H045MSS0010B05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen		TPU
------------	--	-----

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------




Y-splitter

ZDO2H045MSS0010B05

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit