




Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...110 AC/DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	16 x 54 x 127
Aantal poorten centraalverdeler		8

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------


Centrale verdeler

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; codering: A



Aansluiting

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel