




Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...110 AC/DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	18 x 54 x 82
Aantal poorten centraalverdeler		4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------


Centrale verdeler

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A



Aansluiting

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
WH =	wit
YE =	geel