



Aansluitkabel met stekker male

ASTGH040MSS0005B04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC076

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Materialen		TPU
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		TPU
-----------------------------	--	-----

Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
------------------------	--	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E20404



Aansluitkabel met stekker male

ASTGH040MSS0005B04

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; hoogflexibel; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Aderkleuren :
BN = zwart
BU = bruin
 blauw