


## Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-M8/1,2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

## Bereik

Tastbereik met  
fiberoptiekversterker type

OIF

## OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

## Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M8

Totale lengte

[mm]

1200

Minimale buigradius

[mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

aluminium

# E20408



## Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-M8/1,2M

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|