



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	4
-----------------------------	---

OUF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	4
-----------------------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop	recht
Diameter sensorkop [mm]	2,4
Totale lengte [mm]	800
Materialen	Adapter: PPE
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	PVC

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------