

Aansluitkabel met connector female

ADOGB030MSS0005E03



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 300 AC/DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...80
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	279,3
Afmetingen	[mm]	26 x 26 x 49,9
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		zinkdruk giet

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E20429



Aansluitkabel met connector female

ADOGB030MSS0005E03

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PVC, zwart, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiets



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BU =	bruin
GN/YE =	blauw
	groen / geel