


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-PPV-M6



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

220

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

48

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

35

Totale lengte

[mm]

600



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-PPV-M6

Minimale buigradius	[mm]	10
Fiberstructuur		
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		PU
Toebehoren		
Leveringsomvang		zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
		tandwielen: 2
		Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk