



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-M6/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20570

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF

OKF

Tastbereik fiberoptiek [mm]

10

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Totale lengte [mm]

2000

Minimale buigradius [mm]

20

Fiber-materiaal

acryl

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

Metaalsiliconen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk