


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

4

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

220; (-10 %)

Minimale buigradius

[mm]

20

Materialen

Adapter: ABS

Fiber-materiaal

glas

E20521



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk