


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-M4/2m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20535

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek [mm]

96

OUF

Bereik fiberoptiek [mm]

96

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

Lengte sensorkop [mm]

15

Totale lengte [mm]

2000

E20534



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-M4/2m

Minimale buigradius	[mm]	20
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk