


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-R3/2,5m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

85

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

85

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

2500

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

E20542



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-R3/2,5m

Materiaal fiber mantel	Metaalsiliconen
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk