


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-R3/0,3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

300

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

E20567



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-R3/0,3M

Materiaal fiber mantel

Metaalsiliconen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk