


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20412

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

4

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

156; (-6 mm)

E20569



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PVC
Toebehoren		
Leveringsomvang		E20103
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk