


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-MPV-M6/1,2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving;
Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

280

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

15

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

15

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

84,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Totale lengte

[mm]

1200

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiberstructuur



Fiber-materiaal

PMMA

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

Metaalsiliconen

E20571



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-MPV-M6/1,2M

Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk