


Fibers als tasteruitvoering

FT-30-N-V-M8

uitloop artikel



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

113,6

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M8

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

30

Fiberstructuur



Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

Vitalon

E20575



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-N-V-M8

Toebehoren

Leveringsomvang

zeskant moeren: 2 x M8

tandwielen: 2

Gekartelde moer: 1 x M30

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk