


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-R6/1,2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek

[mm]

288

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Totale lengte

[mm]

1200

Minimale buigradius

[mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PVC

Toebehoren

Leveringsomvang

Klembeugel:, E10221

E20581



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-R6/1,2M

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------