


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OBF

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

200

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M3

Lengte sensorkop

[mm]

20

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

30

Fiber-materiaal

PMMA

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PE

E20607



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)

Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk