


## Fibers als tasteruitvoering

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

## Bereik

Tastbereik met  
fiberoptiekversterker type

OBF

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

## Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

35

Totale lengte

[mm]

1000

Minimale buigradius

[mm]

30

Fiber-materiaal

PMMA

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PE

# E20632



## Fibers als tasteruitvoering

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

| Toebehoren             |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Toebehoren (optioneel) | Snijmes voor fibers:, E20600 |
| Opmerkingen            |                              |
| Verpakkingseenheid     | 1 stuk                       |