


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

25

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

200

OO50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

60

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

33

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

E20639



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	10
Fiberstructuur		⊙
Kerndoorsnede	[mm]	2 x 0,5
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M4
	tandwielen: 2
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------