




## Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Toepassingsgebied	
Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Kleine buigradius
Bereik	
Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	60
OBF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	70
OCF (High Power)	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	1100
OO50	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	300
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-40...70
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	49,5
Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M6
Lengte sensorkop [mm]	35
Totale lengte [mm]	2000
Minimale buigradius [mm]	9
Fiberstructuur	●
Kerndoorsnede [mm]	2 x 16 x 0,25
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PE
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal veerringen: 2
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers., E20600
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk