


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-MPV-M6/3M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving;
Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

250

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

13

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

13

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

158

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Totale lengte

[mm]

3000

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiberstructuur



Fiber-materiaal

PMMA

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

Metaalsiliconen

E20692



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-MPV-M6/3M

Toebehoren

Leveringsomvang

zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal

tandwielen: 2

Gekartelde moer: 1 x M11

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk