


E20711



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Kleine buigradius

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Tastbereik fiberoptiek [mm]	20
-----------------------------	----

OBF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	25
-----------------------------	----

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek [mm]	340
-----------------------------	-----

OO50

Tastbereik fiberoptiek [mm]	60
-----------------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	39,5
Uitvoering sensorkop	recht
Diameter sensorkop [mm]	3
Lengte sensorkop [mm]	20
Totale lengte [mm]	2000
Minimale buigradius [mm]	10
Fiberstructuur	⊙⊙
Kerndoorsnede [mm]	2 x 0,5
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	PE

Toebehoren

Leveringsomvang	Adapter: 1 x OCF
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers., E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------