


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-E-V-E6R/2m



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

60

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

420

OO50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

150

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

52

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

6

E20715



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-E-V-E6R/2m

Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	25
Fiberstructuur		⊙
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		PE
Toebehoren		
Leveringsomvang		E20103
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk