




## Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 buigbaar

## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

## Bereik

Tastbereik met  
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

## OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

100

## OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

1120

## OO50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

300

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

## Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

49,5

Uitvoering sensorkop

buigbaar

Totale lengte

[mm]

2000

Minimale buigradius

[mm]

27

Fiberstructuur

Kerndoorsnede

[mm]

2 x 1

Materialen

schroefdraadbehuizing: messing wit-brons gecoat

Fiber-materiaal

PMMA

Materiaal sensorkop

1.4301 (roestvast staal / 304)

Materiaal fiber mantel

PE

## Toebehoren

Leveringsomvang

zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal

veerringen: 2

Toebehoren (optioneel)

Snijmes voor fibers., E20600

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk