


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M



1 referentie zijde

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Achtergrondonderdrukking

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF

Achtergrondonderdrukking
aanwezig

ja

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

6

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

10

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

54

Hoogte sensorkop

[mm]

5

Breedte sensorkop

[mm]

35

Lengte sensorkop

[mm]

23

Afmeting van de detectiekop

[mm]

5 x 35 x 23

Totale lengte

[mm]

2000

Minimale buigradius

[mm]

10

Fiberstructuur



Kerndoorsnede

[mm]

2 x 1

Fiber-materiaal

PMMA

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PE

E20756



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)

Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk