


Tastkop voor fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OO50

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

55

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

110

OO50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

235

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

16,2

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M8

Totale lengte

[mm]

bedraadbaar

Fiberstructuur



Kerndoorsnede

[mm]

2 x 1,5

E20765



Tastkop voor fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Materialen	behuizing: messing wit-brons gecoat
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M8 onderleggringen: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk